

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/prijenosni-konzentrator-kisika-lovego-lg101-baterija-p-566.html>



## Prijenosni koncentratore kisika LOVEGO LG101 + Baterija

Cijena s PDV-om	<b>780.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>624.00 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>48 sati</b>
Kataloški broj	<b>10098</b>
Šifra proizvođača	<b>KT-5-OX5A</b>

### Opis proizvoda

Prijenosni koncentratore kisika LoveGo LG101 + Dodatni pribor



---

Koncentrator je uređaj koji Vam omogućava provođenje terapije kisikom u bilo kojim uvjetima kod kuće ili izvan kuće, npr. dok hodate, putujete automobilom ili u zrakoplovu.

Koncentrator je posebno koristan za osobe koje koriste terapiju kisikom tijekom putovanja, vode aktivan stil života i:

- za osobe s poremećajem cirkulacije,
- za pacijente s poteškoćama u disanju (astma)
- za osobe s apnejom za vrijeme spavanja,
- za sportaše

Kada vozite automobil, samo ga spojite na auto punjač i koncentrator može raditi više sati bez prekida.

Naš koncentrator je medicinski proizvod koji posjeduje sve potrebne ateste.



---

#### **Prednosti našeg koncentratora:**

- Rad u svim uvjetima

- Mala težina - cca 4 KG
- Jednostavan rad
- Visoka koncentracija kisika 93%
- Prilagodljivi protok od 1L do 5L/min.
- Praktična vrećica s kolicima



#### Set sadrži:

- LoveGo LG101 koncentrador kisika
- Vrećica s kolicima
- 1 Litijeva baterija
- Punjač akumulatora
- Punjač
- Punjač za auto
- Kabel za napajanje
- Kanila za nos
- Ovlaživač (boca)
- Uputstva
- Kolica



---

**Tehnički podaci:**

- Prilagodljivi izlaz zraka od 1L do 5L
- koncentracija o<sub>2</sub>:
- 90% +/- 3% (1 L/min)

- 
- 75% +/- 3% (2 L/min)
  - 60% +/- 3% (3 L/min)
  - 45% +/- 3% (4 L/min)
  - 40% +/- 3% (5 L/min)
  - Veličina: 250 (D) \* 190 (Š) \* 380 (V) mm
  - Težina 4,4 kg
  - Litijeva baterija
  - Potrošnja energije: prosječno manje od 90 W
  - Napon: AC 220~240V 50-60Hz ili DC 12-17V
  - Auto adapter
  - Razina buke: ispod 40 dB
  - Temperatura primjene: 5~40°C
  - Vlažnost pri primjeni: ispod 90%
  - Trajanje baterije je 60 minuta kada je potpuno napunjena
  - Vrijeme rada na napajanju do 12 sati, zatim pauza od 30 minuta

**Jamstvo 24 mjeseca**

